



ARDEX AF 145

Monikäyttöinen lattia- ja seinäliima

- Päällysteliima sisätiloihin huokoisille ja tiiviille alustoille
- Erityisen hyvä alkutartunta sekä korkea loppulujuus
- Kestää hyvin kosteutta
- Soveltuu märkä- ja tarraliimaukseen



Käyttöalue

Päällysteliima sisätiloissa huokoisille ja tiiviille alustoille.

Huokoisilla alustoilla

- PVC-päällysteet lattioilla ja seinillä
- kvartsivinyylilaatat
- PVC-designpäällysteet
- korkeintaan 2,5 mm paksuiset homogeeniset tai 4 mm paksuiset heterogeeniset kumipäällysteet
- tekstiilipäällysteet lateksi-, PVC- tai PUR-taustalla.

Huokoisilla ja tiiviillä alustoilla

- yksi- ja monikerroksiset PVC-päällysteet
- joustovinyylipäällysteet.


Erityisen hyvä alkutartunta, korkea loppulujuus. Kestää hyvin kosteutta. Soveltuu märkä- ja tarraliimaukseen.

ARDEX-järjestelmätuote:

Erityisen hyvä tartunta saadaan käytettäessä ARDEX-tasoitteita. Käyttämällä järjestelmässä M1-luokiteltuja ARDEX-tuotteita, saadaan sisäilmäystävällinen kokonaisratkaisu. Vaaraton tilan käyttäjille ja ympäristölle kuivuttuaan.

Tyyppi

Sisältää akryyliseosta, mineraalisia täyteaineita, vettä, lisäaineita ja isotiatsolinon-säilöntäainetta.



ARDEX AF 145

Monikäyttöinen lattia- ja seinäliima

Alustan esikäsittely

Alustan pitää olla tasainen, kuiva, luja, kantava, puhdas ja halkeamaton. Betonipinnoilla noudatetaan alan yleisiä ohjeita kosteudesta ja lämpötilasta. Kiinnitys suoraan vanhojen päällysteiden päälle voi aiheuttaa liiman epätasaisen kuivumisen. Veteen liukenevat päällysteet ja liimat poistetaan kokonaan. Mahdollinen alustan oikaisu tai tasoitus tehdään tarkoitukseen sopivalla ARDEX-tuotteella. Märkäliimaus tiiviillä alustalla edellyttää vähintään 2 mm tasoitekerrosta, jotta saavutetaan tasaisesti imukykyinen alusta.

Työskentely

Liima sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Liima levitetään tasaiseen kerrokseen hammaslastalla. Liiman levittämistä jo osittainkin kuivuneen liiman päälle vältetään. Tuuletusaika riippuu olosuhteista, alustan ja päällysteen lämpötilasta, alustan imukykyistä sekä valitusta hammaslastasta ja voi olla noin 5–20 minuuttia ja tiiviillä alustoilla jopa 40 minuuttia. Päällyste hierotaan hyvin alustaan kiinni ja tämä toistetaan lyhyen ajan jälkeen.

Kiinnitettäessä PVC-design- tai kumipäällysteitä levitetään liimaa vain niin suurelle alueelle, että päällyste voidaan painaa kiinni märkään liimaan. Työn edetessä varmistetaan, että asennus tehdään märkään liimaan. Päällyste hierotaan alustaan huolellisesti korkki-lastalla tai vastaavalla. Noin 1 tunnin kuluttua jyrätään/hierotaan päällyste vielä huolellisesti alustaan kiinni.

Tärkeää!

Asennuslämpötila yli +15 °C. Liima olosuhteutetaan ennen asennusta.

Menekki ja liimakammat

Liimakampa valitaan niin, että päällysteen takapinta peittyy riittävästi. Jos päällysteen takapinta on voimakkaasti muotoiltu tai alusta on karkea, käytetään suurempaa hammastusta.

PVC-, PVC-design-, kumi- ja joustovinyylipäällysteille:



TKB A1 - menekki: 250–280 g/m²



TKB A2 - menekki: 300–350 g/m²

Tekstiilipäällysteet lateksi-, PVC- tai vaahtokumitaustalla:



TKB B1 - menekki: 400–450 g/m²

Huomaa

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

ARDEX AF 145

Monikäyttöinen lattia- ja seinäliima

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Koostumus	erikoismuoviseos	
Menekki	valitun liimakamman mukaan	
Työskentelyolosuhteet	Lämpötila Ilman suhteellinen kosteus	rakenne yli +15 °C ja ilma yli +18 °C 40–65 % RH (ei yli 75 % RH)
Tuuletusaika	Huokoinen alusta Tiivis alusta	n. 5–20 minuuttia n. 30–40 minuuttia
Asennusaika	n. 30–50 min. (+18 °C ja 65 % RH) Alhaisemmat lämpötilat ja korkeampi ilman suhteellinen kosteus pidentävät annettuja aikoja ja voivat aiheuttaa kosteuden kerääntymistä päällysteen alle.	
Pesu	soveltuu vaahto- ja painehuuhtelupesuun	
Rullapyörän kestävyys	kestää EN 12529 mukaan	
Puhdistus	ennen kovettumista vedellä	
Lattialämmitys	soveltuu	
EMICODE	EC1 PLUS = erityisen pienet emissiot	
Merkinnät GHS/CLP-asetuksen mukaisesti	Ei sovellettavissa	
Merkinnät ADR:n mukaisesti	Ei sovellettavissa	
Pakkaus	astia 12 kg netto	
Varastointi	n. 12 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Säilytetään viileässä ja kuivassa, mutta pakkaselta suojattuna. Avattu astia suljetaan huolellisesti.	

Tekninen neuvonta

puh. 09 6869 140
email: ardex@ardex.fi