

## Apuvälineet Camp Mobility



### Kevythissit



#### LiftUp FlexStep -hissiporras

Innovaatiivinen ja tilankäytöltään tehokas nostin, jossa yhdistyvät hissi ja portaat. Laite on helppo sovittaa elegantisti ympäröivään arkkitehtuuriin vaihtoehtoisten askelma- ja kaidemateriaalien avulla. Saatavana 3-, 4-, 5- ja 6-portainen malli. Askelmat muuntuvat nostotasoksi ja takaisin askelmiksi napin painalluksella. Siirtyminen tasolta toiselle on helppoa ja turvallista. Nostoliike on tasainen ja pehmeä neljän edistyksellisen lineaarimoottorin ansiosta.

- kohteisiin, joissa korkeusero max. 1250 mm
- taso 1200 x 700/800/900/1000 mm (tason pituus askelmien perusteella)
- max. SWL 250 kg
- 230 V 10 A.



#### LiftUp EasyLift -tasonostin

Lineaarimoottorein varustettu nostotaso, jonka suunnittelussa on hyödynnetty teollisten muotoilijoiden asiantuntemusta. Suoralinjainen, pelkistetty ja tyylikäs muotoilu edesauttaa tason sijoittamista eri tyyliin koteihin ja julkisiin tiloihin.

- kohteisiin, joissa korkeusero max. 1250 mm
- vakiokoot 800 x 1400 mm ja 900 x 1400 mm
- max. SWL 300 kg
- 230 V 50 Hz 10 A
- saatavana myös ylä- ja alaovella varustettuna.

### Rampit

#### Trident EU -moduulirampit

Trident EU -moduuliramppiratkaisut ovat kuumasinkitystä teräksestä valmistettuja ramppijärjestelmiä. Ulkotiloihin soveltuvat elementit voi koota tarvittavan muotoiseksi ramppiratkaisuksi. Kulkupinta on luistamaton ja turvallinen myös talvella. Lisäksi tarvitaan mm. kaiteet, tasot, säätöjalat, maaluisika ja ylätasoin kiinnikkeet sekä porrasaskelmia ja kulmapaloja tarpeen mukaan. Asennus tehdään säätöjalkojen avulla ja/tai ripustuskiinnityksenä. Kokonaisuus on helppo siirtää uuteen asennuskohteeseen. 10 vuoden takuu. Osat valitaan aina yhdessä myyntineuvottelijan kanssa kohteen mittatietojen ja vaatimusten perusteella.

#### Trident Minirampit

Miniramppien asennuskorkeus on 50...160 mm. 2 peruselementtiä: miniramppi ja minitaso + sivu- ja jatkopalat ja reunus, joka estää rampilta sivuun ajamisen lisäosina. Lämpösinkittyä terästä, metallinen tasoritilä (silmäkoko 43 x 17 mm) on turvallinen ja pinta liukumaton. Asennuksen voi tehdä myös ripustuskiinnityksellä suoraan kynnnykseen. Yhdistettynä EU-ramppielementteihin saadaan kattavia sisäänkäyntiratkaisuja.

#### Siirrettävät rampit ja luiskat

Tilanteisiin, joissa tarvitaan tilapäistä apua askelmien, reunuskivien tai muiden matalahkojen korkeuserojen ylittämiseen tai autoon siirtymiseen. Saatavana luiskapareja, yhtenäisiä tasojä ja kiinteitä tai teleskooppimalleja sekä taitettavat salkkumalleja.



Defrag  
180-300 cm, pr

## Kumikynnysluiskat

### Mobilex-kumikynnysluiskat



Mobilex-kumikynnysluiskat on tarkoitettu matalien kynnysten ylityksiin ilman erityistä asennusta tai kiinnitystä. Kumikiila pysyy hyvin paikallaan kynnystä vasten ja sen pinta on liukumaton. Tarvittaessa kiiloja saa myös kiinnitysteipeillä varustettuna tai kiinnitysriveillä.

Kynnysten vakioleveys on 900 mm, syvyysvaihtoehdot 60...300 mm ja korkeusvaihtoehdot 4...60 mm. Kantavuus 300 kg.

Kumikynnystä on helppo lyhentää asennuskohteeseen sopivaksi. Kevyttä kumikiilaa voi kuljettaa myös mukana ja ottaa käyttöön tarvittaessa.



Mobilex-kumikynnykset	
kor. x syv. x lev.	tuotenumero
20 x 150 x 900 mm	804663001
24 x 150 x 900 mm	804663002
32 x 200 x 900 mm	804663003
6 x 60 x 900 mm	804663004
8 x 80 x 900 mm	804663005
10 x 100 x 900 mm	804663006
12 x 120 x 900 mm	804663007
16 x 150 x 900 mm	804663008
28 x 200 x 900 mm	804663009
40 x 250 x 900 mm	804663010
44 x 250 x 900 mm	804663011
48 x 250 x 900 mm	804663012
52 x 300 x 900 mm	804663013
56 x 300 x 900 mm	804663014
60 x 300 x 900 mm	804663015
36 x 200 x 900 mm	804663026



## Hygieniatuotteet (WC- ja kylpyhuonevälineet)

### Aerolet WC-nostimet

Aerolet WC-nostinten avulla liikuntarajoitteiset käyttäjät, joilla on vaikeuksia nousta ylös ja istua, voivat käyttää wc:tä itsenäisesti, turvallisesti ja vaivattomasti. WC-nostin vähentää myös hoitajien fyysistä taakkaa siirtotilanteissa. Saatavana diagonaalisesti ja suoraan pystyyn nostava malli. Max. 150 kg ja XXL max. 250 kg sekä malli kuivaajalla.



Aerolet WC-nostimet

Aquatec Sansibar -suihkuistuin

### VAMat pesevä & kuivaava WC-istuim

VAMat® pesevä ja kuivaava WC-istuim henkilökohtaisen hygienian hoitamiseen ilman avustajaa. VAMat sopii hyvin myös sairaaloihin, hoitolaitoksiin ja julkisiin tiloihin. Pesu- ja kuivaustoiminto käynnistetään painamalla suurikokoista painolevyä, joka voidaan asentaa myös jalkatoimiseksi, minkä jälkeen pesu- ja kuivausohjelma etenee automaattisesti. Pesu- ja kuivausaika on säädettävissä. VAMat vaatii vain kylmävesiliitäntän, jonka ansiosta sillä on pieni energiankulutus. Vakiotoimituspaketti = VAMat + Villeroy & Boch Omnia Classic WC. VAMatin voi asentaa myös olemassa olevan, seinään kiinnitetyn wc-istuimen päälle (mm. IDO Seven tai Villeroy & Boch Omnia). VAMatin istuinaukko on suuri eli 293,3 x 230 mm, istuinkorkeus on 450/500 mm.



VAMat WC-istuimet

ROTH Mobeli® -imukupikahvat

### ROTH Mobeli® -imelementtitukikahvat

ROTH Mobeli® -imelementtikahvat kotiin ja julkisiin tiloihin, joita ei tarvitse kiinnittää seinään pysyvästi. Erikoiskumiset Ø 120 mm imelementit kiinnittyvät ilman ruuveja hengittämättömiin pintoihin, kuten kylpyhuonelaatta, lasi, teräs ja pleksi (ei puupintoihin). Saatavana kiinteitä, pituussäädettäviä teleskooppi- ja lasten kahvoja sekä WC-istuimen yhteyteen asennettava QuattroPlus. Max. 75...160 kg mallista riippuen.

### Aquatec Sansibar -suihkuistuin

Seinään kiinnitettävä, ylös nostettava suihkuistuin, jossa hienosäätöjalat ja edestä avoin istuin. Istuinkorkeus 460...530 mm, istuin 400 x 410 mm. Kokonaismitat: 400 x 410 x 530...600 mm. Max. 130 kg.

### Mobilex-tukikahvat ja -kaiteet

Mobilex-tukikahvan pituuden voi tarvittaessa itse lyhentää sopivaksi tai jatkaa halutun mittaiseksi jatkopaloilla. Pituudet 300, 450 ja 600 mm. Putken Ø 36 mm. Ruuvikiinnitys ja ruuvien peitoksi asennettavat mansetit. Jos pituus on yli 700 mm, tarvitaan ns. keskikuti. Max. 120 kg.

## MAAHANTUONTI, MYYNTI, ASENNUS JA NEUVONTA

Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility  
Patamäenkatu 5  
33900 Tampere  
Puhelin 09 350 76 310  
info@campmobility.fi  
www.campmobility.fi

### Muut Camp Mobility toimipisteet

Valimotie 17-19, 00380 Helsinki  
Mukulakuja 4 B, 04300 Tuusula  
Itkonniemenkatu 9, 70500 Kuopio  
(Rehapolis 1, 2. krs), Kiviharjunlenkki 4, 90220 Oulu

